

# Siège Logic 400



Dossier medium



Grâce à ses réglages précis et ses nombreuses options, le siège Logic 400 convient à toutes les morphologies.

Le dossier, disponible en 2 tailles, a une forme effilée qui garantit une liberté totale des bras au poste de travail. La partie supérieure du dossier est équipée d'un coussin Tvedt, un accessoire innovant offrant un soutien efficace entre les omoplates, tandis que la partie inférieure dispose d'un appui lombaire ajustable, qui soulage le bas du dos. Grâce au mécanisme de bascule décentrée, le Logic 400 accompagne l'utilisateur dans tous ses mouvements. Il reste ainsi actif en position assise, ce qui facilite la respiration et la circulation sanguine et lui assure confort et productivité.

## Données techniques

Réglage hauteur assise standard	41 - 53 cm
Réglage hauteur assise vérin haut	48 - 61 cm
Dimensions assise standard (l x p)	46,5 x 47,5 cm
Dimensions assise XL (l x p)	48 x 51 cm
Réglage profondeur assise	44 - 52 cm
Dimensions dossier medium (H x l)	51 x 44 cm
Dimensions dossier haut (H x l)	62 x 44 cm
Réglage hauteur dossier medium	54,5 - 62 cm
Réglage hauteur dossier haut	65 - 72,5 cm
Mode de réglage dossier	Continu
Amplitude inclinaison dossier	17°
Réglage support lombaire dossier medium	16 - 23,5 cm
Réglage support lombaire dossier haut	19,5 - 27 cm
Mécanique	Basculante / décentrée
Réglage inclinaison assise (av/ar)	+ 7° / -14°
Amplitude bascule d'assise	21°
Réglage hauteur accoudoirs	21,5 - 29,5 cm
Réglage écartement accoudoirs	37,5 - 50,5 cm
Diamètre base	66 cm
Diamètre roulettes	6,5 cm
Poids utilisateur max	150 kg
Utilisation 24/24h	Oui
Garantie	10 ans

## Points forts

- S'adapte à toutes les morphologies
- Niveaux de réglages multiples
- Mécanisme de bascule décentrée
- Renfort lombaire réglable
- Nombreuses options disponibles

## + Options

- Configuration ESD (antistatique)
- Assise évidée / coccyx
- Assise XL
- Assise à mémoire de forme
- Vérin haut
- Dossier medium
- Accoudoirs articulés
- Accoudoirs rembourrés
- Renforcement 24h
- Porte-manteau au dos du dossier